

GH-SZK05 0.4-0.6mm 球形中孔氧化铝催化剂载体

该载体使用滚球法生产，粒径均一，强度高，球形度好。拥有 0.5 左右中等孔容，应用范围广泛。

■ 亮点：

>0.4-0.6mm 小球，适合微反评价

>中等孔容，应用范围广

>强度高

>粒径均一

指标	数值
平均粒径	0.4-0.6mm
氮吸附比表面	191.583 m ² /g
氮吸附孔容	0.503 ml/g
氮吸附孔径	10.504nm
松堆密度	0.746g/ml
紧堆密度	0.783g/ml