

GH-PSS55 氧化铝微球催化剂载体

由喷雾干燥塔生产完成，D50 在 55-70 μ m 之间，粒径分布均匀合理，强度高，球形度高，磨耗小。

■ 亮点：

- > 良好的磨耗
- > 粒径分布均匀
- > 良好的球形度

指标	数值
氮吸附比表面	195.223 m ² /g
氮吸附孔容	0.508 ml/g
氮吸附孔径	10.419nm
Al ₂ O ₃	>99.8%
SiO ₂	0.05%
Fe ₂ O ₃	0.015%
Na ₂ O	0.052%
D50	24.29 μ m
D90	57.58 μ m
D98	106.2 μ m